



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## 33682 podesivi vremenski relej za naponski okidač MN - 200/250 V AC/DC

### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Relej za odlaganje vremena
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NSX Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact Multistandard Compact Compact NSXm Compact Compact NSX DC Masterpact Masterpact NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact Masterpact NW DC
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC

### Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	0.5...3 s
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un otvaranja 0.85 Un zatvaranja
Snaga držanja	4.5 VA
Udarna snaga napajanja	200 VA
Način montiranja	Spoljna montaža
Vreme odziva	0.5 s 1 s 1.5 s 3 s
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Compact NS630b...1600 Rezervni deo za Compact NS1600b...3200

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	166,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,463 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d
BVB	<a href="#">Prijhvaćeno</a>
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
Bez PVC-a	Da
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------