



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33683

podesivi vremenski relej za naponski okidač MN - 380/480 VAC

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Relej za odlaganje vremena
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Masterpact Masterpact NW UL 489 Masterpact Masterpact NT UL 489 Masterpact Masterpact NW DC
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	380...480 V AC 50/60 Hz 380...480 V DC

Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	0.5...3 s
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un otvaranja 0.85 Un zatvaranja
Snaga držanja	4.5 VA
Udarna snaga napajanja	200 VA
Način montiranja	Spoljna montaža
Vreme odziva	0.5 s 1 s 1.5 s 3 s
Pribor / posebna kategorija	Rezervni deo za Compact NS630b...1600 Rezervni deo za Compact NS1600b...3200

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	179,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,66 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Bez PVC-a	Da
Performanse sadržaja halogena	Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------