



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 33751

## pomoćni kontakt - u spojenom položaju NO/NC 6 A - 240 V - Masterpact NT/NW

### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	kontakt pozicije prekidača - spojen
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Nadzor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC Compact Compact NS630b...1600
Signalni kontakt	1 NO/NC

### Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Operacije pomoćnih kontakata	Položaj spojen
Način montiranja	Izvlačivo
[ie] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,8 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC DC-12: 0,3 A pri 150 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	19,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,720 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2560
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	63,040 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Performanse sadržaja halogena	Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj	No

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------