



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

33752

pomoćni kontakt - test pozicija NO/NC 6 A240 V - Masterpact NT/NW

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	kontakt test pozicije
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Nadzor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC Compact Compact NS630b...1600
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Operacije pomoćnih kontakata	Test položaj
Način montiranja	Izvlačivo
[ie] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,8 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC DC-12: 0,3 A pri 150 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	1,018 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu

Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
----------------------	--

Povraćaj	No
----------	----

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
