



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

33753 pomoćni kontakt - izvučeni položaj NO/NC 6 A240 V - Masterpact NT/NW

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	kontakt pozicije prekidača - izvučen
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Nadzor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC Compact Compact NS630b...1600
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Operacije pomoćnih kontakata	Položaj izvučen
Način montiranja	Izvlačivo
[ie] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A pri 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,8 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 24/48 V DC DC-12: 0,3 A pri 150 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	5,000 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	19,800 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,190 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	50,080 kg

Održivost ponude

Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------