



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 33912

## međublokada polugama za fiksni prekidač - 630...1600 A

### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Međublokada polugama
Pribor / posebna kategorija	Pribor za blokadu
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT
Način montiranja	Fiksno + fiksno

### Dopunske informacije

Blokada uređaja za izmenu izvora napajanja	Blokada 2 izvora
Blokiran uređaj	Masterpact NT
Tip upravljanja	Daljinsko upravljanje

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,300 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Package 1 Weight	1,600 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,620 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	8
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	26,480 kg

### Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	5cb8a92f-1cd8-41f6-bc5d-128c3c8ee24c
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da

Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Povraćaj	No

### Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------