



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

47314 naponski okidač uključenja XF com - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Grupa proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Kratko ime uređaja	XF com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja	Komunikacijom
Napon upravljačkog kola	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC

Dopunske informacije

Operating threshold	0.85...1.1 Un zatvaranje
Vreme odziva	55 ms +/- 10 % za Masterpact NT 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 6300 A
Snaga držanja	4.5 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	1,162 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Uredba REaCh	REaCh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da

Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------