



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 47340

## pomoćni kontakt - 1 SDE

### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	SDE
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

### Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Način montiranja	Fiksno
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 240/380 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	38,0 g

### Održivost ponude

Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj	No

### Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------