



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## 47350 naponski okidač uključenja XF - 24 V DC/AC 50/60Hz

### Osnovne informacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda                | MasterPacT  |
| Grupa proizvoda                | Masterpact NT<br>Masterpact NW<br>Masterpact NW DC                                  |
| Kratko ime uređaja             | XF  |
| Tip proizvoda ili komponente   | Naponski okidač   |
| Primena uređaja                | Upravljanje   |
| Tip naponskog okidača          | Kalem za uključenje<br>Trenutni naponski okidač                                     |
| Tip upravljanja                | Standardni  |
| Napon upravljačkog kola        | 24 V AC 50/60 Hz<br>24...30 V DC  |
| Circuit breaker mounting mode  | Fiksno  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NT<br>Masterpact Masterpact NW<br>Masterpact Masterpact NW DC |

### Dopunske informacije

|                     |  |
|---------------------|--|
| Operating threshold | 0.85...1.1 Un zatvaranje   |
| Vreme odziva        | 55 ms +/- 10 % za Masterpact NT<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 800 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1000 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1250 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 1600 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2000 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 2500 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 3200 A<br>70 ms +/- 10 % za Masterpact NW 4000 A<br>80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 5000 A<br>80 ms +/- 10 % za Masterpact NW 6300 A |
| Snaga držanja       | 4.5 VA   |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,4 cm  |
| Package 1 Width              | 6,1 cm  |
| Package 1 Length             | 8,3 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,16 kg |

### Održivost ponude

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje bez plastike             | Da   |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da   |
| SCIP broj                          | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824   |
| Uredba REaCh                       | REaCh Deklaracija  |
| EU RoHS direktiva                  | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Bez žive                           | Da   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Održivo pakovanje              | Da  |
| Informacije o izuzeću od RoHS  | <a href="#">Da</a>  |
| Kina RoHS regulacija           | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoline       | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti           | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |
| Povraćaj                       | No  |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 4   |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|