



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

47365 naponski okidač MX - 380..480 V AC 50/60Hz

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | MasterPacT |
| Grupa proizvoda | Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC |
| Kratko ime uređaja | MX |
| Tip proizvoda ili komponente | Naponski okidač |
| Primena uređaja | Upravljanje |
| Tip naponskog okidača | Kalem za isključenje Trenutni naponski okidač |
| Tip upravljanja | Standardni |
| Napon upravljačkog kola | 380...480 V AC 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Fiksno |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW DC |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------|--|
| Operating threshold | 0.7...1.1 x Un otvaranje |
| Vreme odziva | 50 ms +/- 10 % za Masterpact NT 50 ms +/- 10 % za Masterpact NW |
| Snaga držanja | 4.5 VA |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|-------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,900 cm |
| Package 1 Width | 3,700 cm |
| Package 1 Length | 13,200 cm |
| Package 1 Weight | 1,158 kg |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 80 |
| Package 2 Height | 15,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 92,900 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 2560 |
| Package 3 Height | 90,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 2984,800 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje bez plastike | Da |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824 |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Bez žive | Da |
| Održivo pakovanje | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 3 |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|