



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47431

pomoćni kontakt - 1 SDE nizak nivo

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	SDE
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT
Sastav signalnih kontakata	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
Način montiranja	Izvlačivo
Breaking capacity (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V DC DC-12: 3 A at 24/48 V DC AC-12: 3 A at 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 240 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 125 V DC AC-12: 3 A at 380 V AC 50/60 Hz
Minimalno opterećenje	2 mA pri 15 V

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	45,0 g

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Uredba REACh	REACh Deklaracija
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povračaj	No

Ugovorna garancija

Garancija

18 months
