



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 47442

## naponski okidač uključenja XF - 100..130 V DC/AC 50/60 Hz

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Grupa proizvoda	Masterpact NT
Kratko ime uređaja	XF
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Kalem za uključenje Trenutni naponski okidač
Tip upravljanja	Standardni
Napon upravljačkog kola	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT

### Dopunske informacije

Operating threshold	0.85...1.1 Un zatvaranje
Vreme odziva	55 ms +/- 10 %
Snaga držanja	4.5 VA

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	8,1 cm
Package 1 Weight	1,167 kg

### Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
Performanse sadržaja halogena	Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povračaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	4

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 meseci

---