



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47466

motorni pogon - MCH - 200..240 V AC

Osnovne informacije

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Kratko ime uređaja | motorni pogon MCH |
| Tip proizvoda ili komponente | Motorni pogon MCH |
| Primena uređaja | Navijanje automatske opruge |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact NT prekidač |
| Tip upravljanja | Motorni mehanizam |
| Napon upravljačkog kola | 200...240 V AC 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Izvlačivo |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------|-----------|
| Maksimalno vreme punjenja | 3 sekundi |
| Maksimalna potrošnja u va | 180 VA |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6,2 cm |
| Package 1 Width | 12,5 cm |
| Package 1 Length | 18,0 cm |
| Package 1 Weight | 839,0 g |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike | Da |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno sa izuzecima |
| Bez žive | Da |
| Održivo pakovanje | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće |
| Performanse sadržaja halogena | Proizvod plastičnih delova bez halogena |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 6 |

Ugovorna garancija

Garancija

18 meseci
