



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47468

motorni pogon - MCH - 277..415 V AC

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	motorni pogon MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni pogon MCH
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT prekidač
Tip upravljanja	Motorni mehanizam
Napon upravljačkog kola	277...415 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Izvlačivo

Dopunske informacije

Maksimalno vreme punjenja	3 sekundi
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	18,0 cm
Package 1 Weight	1,024 kg

Održivost ponude

SCIP broj	8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Uredba REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
Performanse sadržaja halogena	Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	8

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------