

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 48163

## zadnji donji vertikalni priključci - za NW 08..20 - 4P



### Osnovne informacije

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Grupa proizvoda                | Masterpact NW  |
| Tip proizvoda ili komponente   | Zadnji priključci  |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za povezivanje  |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Masterpact Masterpact NW08<br>Masterpact Masterpact NW10<br>Masterpact Masterpact NW12<br>Masterpact Masterpact NW16<br>Masterpact Masterpact NW20 |
| Broj polova                    | 4P   |
| Način montiranja               | Fiksno + izvlačivo   |
| [in] nazivna struja            | 800...2000 A   |

### Dopunske informacije

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Položaj priključaka | Zadnja strana |
| Položaj na uređaju  | Dno           |
| Pozicija priključka | Vertikalno    |
| Povezivanje         | 115 mm        |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,0 cm  |
| Package 1 Width              | 7,5 cm  |
| Package 1 Length             | 5,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,92 kg |

### Održivost ponude

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| REACH bez SVHC               | Da   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da   |
| Bez žive                     | Da   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>   |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|