



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

81490

Mureva Wander utičnica - ravna - 125 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP67

Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda | PratiKa |
| Tip proizvoda ili komponente | Wander utičnica |
| Kratko ime uređaja | PratiKa utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 2P + E |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Kategorija priključnice i utikača | Ravna |
| [in] nazivna struja | 125 A |
| [ue] nazivni napon | 200...250 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h |
| Materijal utikača, utičnice | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta | Pinovi: nerđajući čelik Priključci: poniklovan mesing Opruge: nerđajući čelik |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji |
| Poprečni presek kabla | 16...70 mm ² |
| Spoljašnji prečnik kabla | 26...48 mm |
| Kablovski uvod | Kablovska uvodnica |
| Tip navoja | Pg 48 |
| Masa proizvoda | 1,4 kg |
| Visina | 131 mm |
| Širina | 131 mm |
| Dubina | 325 mm |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Plava |

Okruženje

| | |
|----------------------------|--|
| Standardi | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| Ip stepen zaštite | IP67 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,1 cm |
| Package 1 Width | 13,1 cm |
| Package 1 Length | 32,5 cm |
| Package 1 Weight | 1,563 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Uredba REACh | REACh Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno sa izuzecima |
| Bez žive | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Povraćaj | No |