



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

81804 Mureva industrijski utikač - 16 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44

Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Grupa proizvoda | Mureva |
| Tip proizvoda ili komponente | Utičnica |
| Kratko ime uređaja | Mureva plug |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 2P + E |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|---|--------------------------------|
| Način montiranja | Montaža na panel |
| Kategorija priključnice i utikača | Pod uglom od 90° |
| [in] nazivna struja | 16 A |
| [ue] nazivni napon | 200...250 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h |
| Materijal utikača, utičnice | Samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta | Pinovi: poniklovan mesing |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji |
| Poprečni presek kabla | 1...4 mm ² |
| Masa proizvoda | 0,135 kg |
| Dimenzija baze | 65 x 85 mm |
| Visina | 123 mm |
| Širina | 65 mm |
| Dubina | 82 mm |
| Boja | Plava |
| Boja poklopca | Plava |

Okruženje

| | |
|----------------------------|--|
| Standardi | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| Ip stepen zaštite | IP44 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Nadmorska visina za rad | 2000 m |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) -25...40 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,2 cm |
| Package 1 Width | 6,5 cm |
| Package 1 Length | 12,3 cm |
| Package 1 Weight | 121,0 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 15,5 cm |
| Package 2 Width | 21,0 cm |
| Package 2 Length | 27,5 cm |
| Package 2 Weight | 1,345 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 20 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 3,177 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|--|
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Ne |
| SCIP broj | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Bez žive | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 10 |