



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

82026

industrijska utičnica - 16 A - 2P - 230 V AC - IP 44 - panel

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Tip proizvoda ili komponente	Blokada utičnice
Kratko ime uređaja	Mureva socket
Kategorija priključnice i utikača	Veoma nizak napon
Broj polova	2P
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	230 V
Izlazni napon	24 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	Bez
Sekundarni žljeb sa pozicijom u smeru kazaljke na satu	Bez
Nazivna snaga transformatora u va	160 VA
Tip osigurača	Cilindrični
Veličina osigurača	Bez
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Priključci: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Maksimalni poprečni presek kabla	6 mm ²
Maksimalni spoljašnji prečnik kabla	25 mm
Kablovski uvod	Kablovska uvodnica
Tip navoja	Pg 21
Dimenzija baze	103 x 225 mm
Visina	225 mm
Širina	103 mm
Dubina	126 mm
Boja	Ljubičasta (RAL 7035)
Boja poklopca	Ljubičasta

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 309-1 IEC 695-2-1 IEC 529 IEC 742 IEC 309-2
Ip stepen zaštite	IP44 conforming to IEC 529
Ik stepen zaštite	IK09 conforming to EN 50102
Otpornost na vatru	750 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	2,282 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,897 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	44