



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

82062

industrijska utičnica - 2x16 A - 2P - 230 V AC - IP 65 - nadzidna

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	PratiKa
Tip proizvoda ili komponente	Blokada utičnice
Kratko ime uređaja	PK Isoblock utičnica
Kategorija priključnice i utikača	Veoma nizak napon
Broj polova	2P
Tip mreže	AC
Standard utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

[in] nazivna struja	16 A
[ue] nazivni napon	230 V
Izlazni napon	24 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu	Bez
Sekundarni žljeb sa pozicijom u smeru kazaljke na satu	Bez
Nazivna snaga transformatora u va	160 VA
Tip osigurača	Cilindrični
Veličina osigurača	10.3 x 38 mm
Broj utičnica	2
Materijal utikača, utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal kontakta	Priključci: poniklovan mesing
Povezivanje - priključci	Neodvojivi zavrtnji
Maksimalni poprečni presek kabla	6 mm ²
Maksimalni spoljašnji prečnik kabla	25 mm
Kablovski uvod	Kablovska uvodnica
Tip navoja	Pg 21
Dimenzija baze	144 x 345 mm
Visina	345 mm
Širina	144 mm
Dubina	126 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja poklopca	Ljubičasta

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.



Okruženje

Standardi	IEC 309-2 IEC 309-1
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to EN 50102
Otpornost na vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Temperatura okoline za rad	35 °C 86400 s)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	 Da
Kina RoHS regulacija	 RoHS Deklaracija Za Kinu