



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 82135

## Unika utičnica sa blokadom - 16 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44 - panel

### Osnovne informacije

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda                   | Mureva           |
| Tip proizvoda ili komponente      | Blokada utičnice |
| Kratko ime uređaja                | Mureva socket    |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska    |
| Broj polova                       | 3P + E           |
| Tip mreže                         | AC               |
| Standard utičnice                 | Industrijski     |

### Dopunske informacije

|   |   |
|---|---|
| Način montiranja                                      | Montaža na panel                        |
| [in] nazivna struja                                   | 16 A                                    |
| [ue] nazivni napon                                    | 380...415 V                             |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                                |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h                                     |
| Tip zaštite   | Osigurač                                |
| Veličina osigurača                                    | 10.3 x 38 mm                            |
| Materijal utikača, utičnice                           | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta                                    | Priključci: poniklovan mesing           |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji                     |
| Maksimalni poprečni presek kabla                      | 10 mm <sup>2</sup>                      |
| Maksimalni spoljašnji prečnik kabla                   | 25 mm                                   |
| Kablovski uvod  | Kablovska uvodnica                      |
| Tip navoja  | Pg 21                                   |
| Masa proizvoda  | 0,8 kg                                  |
| Dimenzija baze  | 103 x 225 mm                            |
| Visina  | 225 mm                                  |
| Širina  | 103 mm                                  |
| Dubina  | 127 mm                                  |
| Boja  | Siva (RAL 7035)                         |
| Boja poklopca   | Crvena                                  |

### Okruženje

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Standardi                  | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                         |
| Ip stepen zaštite          | IP44 conforming to IEC 60529                       |
| Ik stepen zaštite          | IK09 conforming to EN 62262                        |
| Otpornost na vatru         | 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11                  |
| Relativna vlažnost         | 50 % pri 40 °C<br>70 % pri 30 °C<br>90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                     |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 26,300 cm  |
| Package 1 Width              | 16,800 cm  |
| Package 1 Length             | 10,700 cm  |
| Package 1 Weight             | 809,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03        |
| Number of Units in Package 2 | 5          |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 4,045 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 40         |
| Package 3 Height             | 120,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 77,000 cm  |
| Package 3 Weight             | 44,360 kg  |

## Održivost ponude

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike             | Ne  |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da  |
| SCIP broj                          | 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899                      |
| Uredba REACH                       | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva                  | Usaglašeno sa izuzecima                                   |
| Bez žive                           | Da  |
| Informacije o izuzeću od RoHS      | <a href="#">Da</a>  |
| Kina RoHS regulacija               | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti okoline           | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti               | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja        |
| Povraćaj                           | No  |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)     | 69  |
| Minimalni procenat recikliranog    | 39  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|