



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

83399 Mureva Unika utičnica - 32 A - 3P+E - 400...440 V AC - IP 65 - sa osiguračem

Osnovne informacije

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Grupa proizvoda | PratiKa Unika |
| Tip proizvoda ili komponente | Blokada utičnice za kontejnere |
| Kratko ime uređaja | PratiKa Unika utičnica |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova | 3P + E |
| Tip mreže | AC |
| Standard utičnice | Industrijski |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Način montiranja | Nadzidno |
| [in] nazivna struja | 32 A |
| [ue] nazivni napon | 400...440 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 3 h |
| Tip zaštite | Osigurač |
| Tip osigurača | Cilindrični |
| Veličina osigurača | 10.3 x 38 mm |
| Materijal utikača, utičnice | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta | Pinovi: poniklovan mesing |
| Povezivanje - priključci | Neodvojivi zavrtnji, potpuno olabavljeni |
| Poprečni presek kabla | 2,5...10 mm ² |
| Kablovski uvod | Kablovska uvodnica |
| Tip navoja | Pg 21 |
| Masa proizvoda | 1,277 kg |
| Boja | Siva (RAL 7035) |
| Boja poklopca | Crvena |

Okruženje

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Standardi | EN 60309-2 EN 60309-1 |
| Ip stepen zaštite | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK09 conforming to EN 62262 |
| Otpornost na vatru | 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-1 |
| Relativna vlažnost | 50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s) |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 0,1 cm |
| Package 1 Width | 0,1 cm |
| Package 1 Length | 0,2 cm |
| Package 1 Weight | 1,207 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b |
| Uredba REACh | REACh Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno sa izuzecima |
| Bez žive | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| WEEE | Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće |
| Povraćaj | No |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|