

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## A9A26924

Acti 9 - pomoćni kontakt iOF - 1 C/O - AC/DC



### Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	OC kontakt
Kratko ime uređaja	IOF
Signalni kontakt	1 C/O
[in] nazivna struja	6 A: 240 V AC - 50/60 Hz 3 A: 415 V AC - 50/60 Hz 2 A: 48 V DC 1,5 A: 60 V DC 1 A: 130 V DC 6 A: 24 V DC
9 mm redovi	1

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (kineska verzija) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iSW Acti 9 iC40
[ui] nazivni napon izolacije	500 V
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
Visina	86 mm
Širina	9 mm
Dubina	73 mm
Masa proizvoda	32 g
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 1...4 mm <sup>2</sup> - kruti Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> - kruti Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m
<b>Okruženje</b>	
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-35...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	41,2 g
Pakovanje 1 visina	7,58 cm
Pakovanje 1 širina	9,27 cm
Pakovanje 1 dužina	1,64 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	12
Pakovanje 2 težina	563,4 g
Pakovanje 2 visina	10,06 cm
Pakovanje 2 širina	23,49 cm
Pakovanje 2 visina	8,4 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	120
Pakovanje 3 težina	6,5 kg
Pakovanje 3 visina	26,5 cm
Pakovanje 3 širina	28,8 cm
Pakovanje 3 visina	38 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------