



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## A9C22722 iCT 20A 2NO 230..240V 50Hz kontaktor



### Osnovne informacije

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Range of product             | Acti 9                      |
| Ime proizvoda                | Acti 9 iCT                  |
| Tip proizvoda ili komponente | Kontaktör                   |
| Kratko ime uređaja           | iCT                         |
| Primena uređaja              | Motor - grejanje - hlađenje |
| Poles                        | 2P                          |
| [ie] nazivna struja          | 20 A AC-7A                  |
| Raspored kontakata           | 2 NO                        |
| Tip mreže                    | AC                          |
| Tip upravljanja              | Daljinsko upravljanje       |
| Napon upravljačkog kola      | 230...240 V AC 50 Hz        |

### Dopunske informacije

|   |  |
|---|--|
| Mrežna frekvencija                      | 50 Hz  |
| [ue] nazivni napon                      | 250 V AC 50 Hz   |
| Maksimalna snaga                        | 1,2 W pri 250 V AC   |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 500 V AC 50 Hz   |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV   |
| Tip kontrolnog signala                  | Držanje  |
| Frekvencija preklapanja                 | 100 prekidačkih operacija/dan  |
| Lokalna signalizacija                   | Indikator akcije   |
| Snaga držanja va                        | 2,7 VA   |
| Udarna snaga u va                       | 9,2 VA   |
| Način montiranja                        | Sistemom na klik   |
| Nosači za montažu                       | 35 mm simetrična DIN šina  |
| 9 mm redovi                             | 2  |
| Visina                                  | 81 mm  |
| Širina                                  | 18 mm  |
| Dubina                                  | 68,5 mm  |
| Boja                                    | Bela   |
| Mehanička trajnost                      | 1000000 ciklusa  |
| Električna trajnost                     | 100000 Ciklusa IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7A<br>30000 Ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7B<br>30000 Ciklusa IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 Ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 Ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 Ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A<br>30000 ciklusa EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B  |
| Povezivanje - priključci                | Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> kruti<br>Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1...4 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Kolo napajanja: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...6 mm <sup>2</sup> kruti<br>Upravljačko kolo: tunelski priključci1 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> kruti<br>Upravljačko kolo: tunelski priključci2 kabl(ovi) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni |
| Moment pritezanja                       | Upravljačko kolo: 0,8 N.m<br>Kolo napajanja: 0,8 N.m   |
| Kompatibilnost proizvoda                | IACts  |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Kompatibilnost  | ICT   |
| Segment tržišta | Stambene zgrade<br>Male komercijalne zgrade |





## Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Standardi                           | IEC/EN 61095   |
| Nivo buke                           | 30 dB  |
| Disipacija toplote                  | 0,9 W pri 50/60 Hz   |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529 |
| Stepen zaprljanosti                 | 2  |
| Tropikalizacija                     | 2 u skladu sa IEC 60068-1<br>2   |
| Relativna vlažnost                  | 95 % pri 55 °C   |
| Nadmorska visina za rad             | 2000 m   |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...60 °C   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C  |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 1,8 cm    |
| Package 1 Width              | 6,8 cm    |
| Package 1 Length             | 8,1 cm    |
| Package 1 Weight             | 116,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 7,9 cm    |
| Package 2 Width              | 9,3 cm    |
| Package 2 Length             | 23,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 1,457 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 144       |
| Package 3 Height             | 30,0 cm   |
| Package 3 Width              | 30,0 cm   |
| Package 3 Length             | 40,0 cm   |
| Package 3 Weight             | 17,972 kg |

## Održivost ponude

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Status održive ponude            | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                     |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva                | У складу са изузецима   |
| Mercury free                     | Yes   |
| RoHS exemption information       |  <a href="#">Yes</a>                                       |
| RoHS regulativa za Kinu          |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Izjava o zaštiti životne sredine |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti             | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|