

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9E18073

izborni prekidač - iSSW - 1 C/O - 20A - 250 V
AC - 3 pozicije



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iSSW
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač za promenu smera
Kratko ime uređaja	iSSW
Primena uređaja	Upravljanje električnim kolom
Broj polova	1P
Tip kontakata i sastav	1 C/O
[ue] nazivni napon	250 V AC 50/60 Hz
Standardi	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	20 A
Način upravljanja	Ručica 3 pozicija
Označavanje	1 - 0 - 2
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	82 mm
Širina	18 mm
Dubina	75 mm
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-22: 30000 ciklusa $\cos \phi = 0.8$
Povezivanje - priključci	Veći tunelski priključak (donji) 2 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² fleksibilni Veći tunelski priključak (donji) 2 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² kruti bez kablovskog završetka
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Tropikalizacija	2
Stepen zaprljanosti	3
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	45 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	23,3 cm
Package 2 Weight	592 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,816 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------