

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## A9F92416

iC60L - automatski prekidač - 4P - 16A - Z kriva



### Osnovne informacije

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primena uređaja               | Razvod električne energije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grupa proizvoda               | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ime proizvoda                 | Acti 9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tip proizvoda ili komponente  | Minijaturni prekidač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kratko ime uređaja            | iC60L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Broj polova                   | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Broj zaštićenih polova        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [in] nazivna struja           | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tip mreže                     | AC<br>DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Termomagnetna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod krive                     | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prekidna moć                  | 15000 A Icn pri 400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1<br>50 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>70 KA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>70 KA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>20 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>25 KA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu pri ≤ 250 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe           | Kategorija A u skladu sa EN 60947-2<br>Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pogodno za izolaciju          | Da u skladu sa EN 60947-2<br>Da u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standardi                     | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija                      | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ograničenje prekostrujne zaštite        | 3 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [ics] servisna prekidna moć             | 12,5 KA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>10 KA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>12,5 KA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>10 KA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>25 KA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>25 KA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>35 KA 50 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>35 KA 50 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>20 KA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 180...250 V DC<br>20 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 180...250 V DC |
| Klasa limitacije                        | 3 u skladu sa EN 60898-1<br>3 u skladu sa IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 KV u skladu sa EN 60947-2<br>6 kV u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikator pozicije kontakta       | Da                                                                                                                                                               |
| Tip upravljanja                   | Ručica                                                                                                                                                           |
| Lokalna signalizacija             | Indikator okidanja                                                                                                                                               |
| Način montiranja                  | Fiksno                                                                                                                                                           |
| Nosači za montažu                 | DIN šina                                                                                                                                                         |
| Razvodni blok češljaste sabirnice | Gornji ili donji: DA                                                                                                                                             |
| 9 mm redovi                       | 8                                                                                                                                                                |
| Visina                            | 85 mm                                                                                                                                                            |
| Širina                            | 72 mm                                                                                                                                                            |
| Dubina                            | 78,5 mm                                                                                                                                                          |
| Masa proizvoda                    | 0,5 kg                                                                                                                                                           |
| Boja                              | Bela                                                                                                                                                             |
| Mehanička trajnost                | 20000 ciklusa                                                                                                                                                    |
| Električna trajnost               | 10000 ciklusa                                                                                                                                                    |
| Povezivanje - priključci          | Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1...25 mm <sup>2</sup> kruti<br>Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1...16 mm <sup>2</sup> fleksibilni |
| Dužina ogoljenog dela žice        | 14 mm for gornji ili donji connection                                                                                                                            |
| Moment pritezanja                 | 2 N.m gornji ili donji                                                                                                                                           |
| Diferencijalna zaštita            | Poseban blok                                                                                                                                                     |

## Okruženje

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP20 conforming to EN 60529 |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa EN 60947-2<br>3 u skladu sa IEC 60947-2       |
| Kategorija prenapona                | IV                                                          |
| Tropikalizacija                     | 2 u skladu sa IEC 60068-1                                   |
| Relativna vlažnost                  | 95 % pri 55 °C                                              |
| Nadmorska visina za rad             | EcoStruxure EV Charging Expert                              |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -35...70 °C                                                 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                                                 |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,0 cm    |
| Package 1 Width              | 7,3 cm    |
| Package 1 Length             | 9,5 cm    |
| Package 1 Weight             | 444,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 3         |
| Package 2 Height             | 8,0 cm    |
| Package 2 Width              | 9,7 cm    |
| Package 2 Length             | 22,5 cm   |
| Package 2 Weight             | 1,391 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 33        |
| Package 3 Height             | 30,0 cm   |
| Package 3 Width              | 30,0 cm   |
| Package 3 Length             | 40,0 cm   |
| Package 3 Weight             | 15,788 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                        |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva                   | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| Profil cirkularnosti                | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                       |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|