

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# A9L20102

## rezervna patrona C20-350 za odvodnik prenapona iPRD



### Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rezervna patrona
Kratko ime uređaja	C20-350
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža

### Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
Namena proizvoda	Surge protection device iPRD20r Surge protection device iPRD20
Sistem uzemljenja	TT TN
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Nazivna struja pražnjenja	5 kA
Maksimalna struja pražnjenja	20 kA
[uc] maksimalni stalni radni napon	350 V
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	<1,1 kV tip 2
Lokalna signalizacija	Zastavica (bela/crvena)
Način montiranja	Utično
Nosači za montažu	U SPD modul
9 mm redovi	2
Visina	57 mm
Širina	18 mm
Dubina	56 mm
Masa proizvoda	0,051 kg
Boja	Bela (RAL 9003)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme odziva	< 25 ns

### Okruženje

Standardi	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20 prednja strana:
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	72 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	28 cm
Package 2 Weight	930 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,885 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------