



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9L40172

patrona C40-800 PV za odvodnik prenapona iPRD-DC

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Rezervna patrona
Kratko ime uređaja	C40-800 PV
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV
Namena proizvoda	Surge protection device iPRD PV-DC 2P
Nazivna struja pražnjenja	15 kA
Maksimalna struja pražnjenja	40 kA
[uc] maksimalni stalni radni napon	800 V DC
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	<1,4 kV tip 2
[uoc] napon otvorenog kola	666 V
Lokalna signalizacija	Zastavica (bela/crvena)
Način montiranja	Utično
Nosači za montažu	U SPD modul
9 mm redovi	2
Visina	57 mm
Širina	18 mm
Dubina	56 mm
Masa proizvoda	0,51 kg
Boja	Bela (RAL 9003)
Materijal	PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme odziva	< 25 ns

Okruženje

Standardi	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20 prednja strana:
Relativna vlažnost	5...90 %
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	75 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	108
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,241 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------