

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# A9L65102

## kertridž C65-350 za odvodnik prenapona iPRD



### Osnovne informacije

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente | Rezervna patrona               |
| Kratko ime uređaja           | C65-350                        |
| Tip odvodnika prenapona      | Električna distributivna mreža |

### Dopunske informacije

|  |  |
|--|--|
| Tip klase odvodnika prenapona          | Tip 2  |
| Tehnologija odvodnika prenapona        | MOV  |
| Namena proizvoda                       | Surge protection device iPRD65r 1P<br>Surge protection device iPRD65r 2P<br>Surge protection device iPRD65r 3P<br>Surge protection device iPRD65r 4P |
| Sistem uzemljenja                      | TN<br>TT   |
| [ue] nazivni napon                     | 230 V AC 50 Hz   |
| Nazivna struja pražnjenja              | 20 kA  |
| Maksimalna struja pražnjenja           | 65 kA  |
| [uc] maksimalni stalni radni napon     | 350 V  |
| Maksimalni [up] napon naponske zaštite | <1,5 kV tip 2  |
| Lokalna signalizacija                  | Zastavica (bela/crvena)  |
| Način montiranja                       | Utično   |
| Nosači za montažu                      | U SPD modul  |
| 9 mm redovi                            | 2  |
| Visina                                 | 57 mm  |
| Širina                                 | 18 mm  |
| Dubina                                 | 56 mm  |
| Masa proizvoda                         | 0,075 kg   |
| Boja                                   | Bela (RAL 9003)  |
| Materijal                              | PBT (polibutilen-tereftalat)   |
| Vreme odziva                           | < 25 ns  |

### Okruženje

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Standardi               | EN 61643-11<br>IEC 61643-11: 2011 |
| Oznake kvaliteta        | CE                                |
| Ip stepen zaštite       | IP20 prednja strana:              |
| Relativna vlažnost      | 5...90 %                          |
| Nadmorska visina za rad | EcoStruxure EV Charging Expert    |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 2 cm     |
| Package 1 Width              | 7,5 cm   |
| Package 1 Length             | 9 cm     |
| Package 1 Weight             | 100 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 12       |
| Package 2 Height             | 8 cm     |
| Package 2 Width              | 10 cm    |
| Package 2 Length             | 28,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 1,293 kg |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 108      |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 12,35 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|