



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9N26924

Acti 9 - pomoćni kontakt OC plus 1 SD i OF AC
DC



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	OC kontakt
Kratko ime uređaja	OF
Signalni kontakt	1 C/O
[in] nazivna struja	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Napon upravljačkog kola	24...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
9 mm redovi	1
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]LCIE[RETURN]ASTA

Dopunske informacije

Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Gornji: DA
Visina	85,3 mm
Širina	9 mm
Dubina	73,5 mm
Masa proizvoda	30 g
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenađenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,9 cm
Package 1 Width	2,1 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	37 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	501 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,088 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH free of SVHC	Yes
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------