



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## A9N26969 podnaponski okidač MNx 220-240VAC DC



### Osnovne informacije

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Grupa proizvoda              | Acti 9                 |
| Tip proizvoda ili komponente | Podnaponski okidač     |
| Kratko ime uređaja           | MNx                    |
| Napon upravljačkog kola      | 230 V AC 50/60 Hz      |
| Tip upravljanja              | Sa spoljašnjim dovodom |
| 9 mm redovi                  | 2                      |

### Dopunske informacije

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Kompatibilnost grupe proizvoda    | Acti 9 Acti 9 iDPN<br>Acti 9 Acti 9 C120<br>Acti 9 Acti 9 C40<br>Acti 9 Acti 9 C60H-DC<br>Acti 9 Acti 9 C60NA-DC<br>Acti 9 Acti 9 C60PV-DC<br>Acti 9 Acti 9 DPN Vigi<br>Acti 9 Acti 9 DT40<br>Acti 9 Acti 9 DT60<br>Acti 9 Acti 9 ID C40<br>Acti 9 Acti 9 IDc<br>Acti 9 Acti 9 ITG40<br>Acti 9 Acti 9 ID<br>Acti 9 Acti 9 DPN |
| Lokalna signalizacija             | Indikator akcije  |
| Način montiranja                  | Fiksno  |
| Nosači za montažu                 | 35 mm simetrična DIN šina   |
| Razvodni blok češljaste sabirnice | Gornji: DA  |
| Visina                            | 82,5 mm   |
| Širina                            | 18 mm   |
| Dubina                            | 73,5 mm   |
| Masa proizvoda                    | 73 g  |
| Boja                              | Bela  |
| Povezivanje - priključci          | Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni<br>Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni sa kablovskim završetkom<br>Vijčani priključni blok (donji) - 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - kruti  |
| Dužina ogoljenog dela žice        | 9 mm for donji connection   |
| Moment pritezanja                 | 1 N.m donji   |
| Kompatibilnost                    | MNx   |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-1                            |
| Sertifikacija proizvoda             | ASTA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA |
| Tropikalizacija                     | 2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1            |
| Relativna vlažnost                  | 95 % pri 55 °C                            |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...50 °C                               |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                               |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,000 cm  |
| Package 1 Width              | 2,800 cm  |
| Package 1 Length             | 9,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 80,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 8         |
| Package 2 Height             | 8,600 cm  |
| Package 2 Width              | 10,000 cm |
| Package 2 Length             | 26,700 cm |
| Package 2 Weight             | 695,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 72        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 7,020 kg  |

## Održivost ponude

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Status održive ponude            | Green Premium proizvod  |
| Propis REACh                     | <a href="#">REACh Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                | У складу са изузецима   |
| Mercury free                     | Yes   |
| RoHS exemption information       | <a href="#">Yes</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu          | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti životne sredine | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti             | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>   |
| WEEE                             | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|