



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9N61652 C60PV-DC - 2P - 20A - 800 V - B kriva

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda | C60 |
| Tip proizvoda ili komponente | Minijaturni prekidač |
| Kratko ime uređaja | C60PV-DC |
| Broj polova | 2P |
| Broj zaštićenih polova | 2 |
| Tip mreže | DC |
| Kod krive | B |
| Kategorija upotrebe | Kategorija A u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa EN/IEC 60947-2 |

Dopunske informacije

| | |
|---|--|
| [In] nazivna struja | 20 A |
| Pad napona | 588 mV 29,4 mΩ 11,8 W 20 A |
| [ue] nazivni napon | 800 V DC |
| Ograničenje prekostrujne zaštite | 5.5 x In |
| Prekidna moć | 3 KA Icu pri 650 V DC 1,5 kA Icu pri 800 V DC |
| [ics] servisna prekidna moć | 1,5 KA 100 % - 800 V DC 3 kA 100 % - 650 V DC |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V DC |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV |
| Polarity sensitivity | No (can protect against bi-directional current) |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| Tip upravljanja | Ručica |
| Način montiranja | Fiksno |
| Nosači za montažu | 35 mm simetrična DIN šina |
| 9 mm redovi | 8 |
| Visina | 132,7 mm |
| Širina | 72 mm |
| Dubina | 77,4 mm |
| Masa proizvoda | 0,545 kg |
| Boja | Bela |
| Mehanička trajnost | 20000 ciklusa |
| Električna trajnost | 1500 ciklusa L/R = 2 ms |
| Opis opcija zaključavanja | Za zaključavanje u OFF položaju |
| Povezivanje - priključci | Tunelski priključak (donji) 1...25 mm ² kruti Tunelski priključak (donji) 1...16 mm ² fleksibilni Ožičen kabl (gornji) |
| Dužina ogoljenog dela žice | 14 mm |
| Moment pritezanja | 2,5 N.m |
| Segment tržišta | Stambene zgrade Male komercijalne zgrade |
| Kompatibilnost | C60PV-DC |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Standardi | EN/IEC 60947-2 |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| Relativna vlažnost | 95 % pri 55 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8 cm |
| Package 1 Width | 7,5 cm |
| Package 1 Length | 13,6 cm |
| Package 1 Weight | 572 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 30 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 16,653 kg |
| Unit Type of Package 3 | PAL |
| Number of Units in Package 3 | 240 |
| Package 3 Height | 15 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 2493,92 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------------|---|
| Pakovanje bez plastike | Ne |
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Da |
| SCIP broj | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2 |
| Uredba REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o izuzeću od RoHS | Da |
| Kina RoHS regulacija | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoline | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| Povraćaj | No |
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 69 |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|