



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# A9R44425

iID - diferencijalni zaštitni prekidač - 4P - 25A -  
300mA - AC tip



### Osnovne informacije

|  |  |
|--|--|
| Grupa proizvoda                          | Acti 9                                 |
| Ime proizvoda                            | Acti 9 iID                             |
| Tip proizvoda ili komponente             | Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB) |
| Kratko ime uređaja                       | iID                                    |
| Broj polova                              | 4P                                     |
| Pozicija nultog provodnika               | Levo                                   |
| [In] nazivna struja                      | 25 A                                   |
| Tip mreže                                | AC                                     |
| Osetljivost diferencijalne zaštite       | 300 mA                                 |
| Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite | Trenutna                               |
| Klasa diferencijalne zaštite             | Tip AC                                 |

### Dopunske informacije

|  |  |
|--|--|
| Lokacija uređaja u sistemu                 | Izvod  |
| Mrežna frekvencija                         | 50/60 Hz   |
| [ue] nazivni napon                         | 380...415 V AC 50/60 Hz  |
| Tehnologija prorade diferencijalne zaštite | Nezavisna  |
| Nazivna moć uključanja i isključenja       | Idm 1500 A<br>Im 1500 A  |
| Nazivna uslovna struja kratkog spoja       | 10 kA  |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 500 V AC 50/60 Hz  |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV   |
| Udarina struja                             | 250 A  |
| Indikator pozicije kontakta                | Da   |
| Tip upravljanja                            | Ručica   |
| Način montiranja                           | Sistemom na klik   |
| Nosači za montažu                          | DIN šina   |
| 9 mm redovi                                | 8  |
| Visina                                     | 91 mm  |
| Širina                                     | 72 mm  |
| Dubina                                     | 73,5 mm  |
| Masa proizvoda                             | 0,37 kg  |
| Boja                                       | Bela   |
| Mehanička trajnost                         | 20000 ciklusa  |
| Električna trajnost                        | AC-1: 15000 ciklusa  |
| Opis opcija zaključavanja                  | Uređaj za zaključavanje  |
| Povezivanje - priključci                   | Pojedinačni priključni blok gornji ili donji 1...35 mm <sup>2</sup> kruti<br>Pojedinačni priključni blok gornji ili donji 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni<br>Pojedinačni priključni blok gornji ili donji 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa kablovskim završetkom |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Dužina ogoljenog dela žice | 14 mm for gornji ili donji connection |
| Moment pritezanja          | 3,5 N.m gornji ili donji              |

## Okruženje

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Standardi                           | EN/IEC 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1   |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529 |
| Stepen zaprljanosti                 | 3  |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61008-1             |
| Temperatura okoline za rad          | -5...60 °C   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C  |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,500 cm  |
| Package 1 Width              | 7,600 cm  |
| Package 1 Length             | 10,000 cm |
| Package 1 Weight             | 355,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 27        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 10,391 kg |

## Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACh                        | <a href="#">REACh Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva                   | U skladu sa izuzecima   |
| Bez žive                            | Da  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| Izjava o zaštiti životne sredine    | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti                | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja  |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|