



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## BK350EI Back-UPS CS 350VA USB/serijski 230V



### Pregled

Vreme isporuke Usually in Stock

### Osnovne informacije

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nazivna snaga u w	210 W
Nazivna snaga u va	350 VA
Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 preskok 2 IEC Jumpers
Dužina kabla	1,16 m
Broj kablova	2
Tip baterije	Olovna baterija
Obezbeđena oprema	CD sa softverom CD sa dokumentacijom Installation manual in japanese Detachable IEC power cord Detachable 1.2 m IEC power cord Telephone cable USB kabl Kartica sa garancijom

### Baterija i runtime

Broj slotova napunjenih baterijama	0
Broj slotova bez baterije	0
Vreme punjenja baterije	6 sati
Broj zamena baterija	1
Napon baterije	12 V
Kapacitet baterije	7,0 Ah
Snaga punjača baterija	14 W nazivno
Snaga baterije u VAH	116 VAh kapacitet 84 VAh runtime
Životni vek baterije	4...6 godina

Komentari na grafikonu baterije	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Produženo vreme rada	0

## Opšte

Broj slobodnih slotova za modul napajanja	0
Broj popunjenih slotova za modul napajanja	0
Redundantan	No

## Fizički

Boja	Bež
Visina	16,5 cm
Širina	9,1 cm
Dubina	28,4 cm
Masa proizvoda	6,32 kg
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Odabrana ugradnja	No preference
Način montiranja	Ne može se ugraditi u rek
Montirati na dva stuba	0
USB kompatibilno	No

## Ulaz

Frekvencija mreže	50/60 Hz +/- 3 Hz automatsko prepoznavanje
Ograničenje napona ulaza	180...266 V
Maksimalna ulazna struja	7 A
Preklopna moć	7 A

## Izlaz

Maksimalna podesiva snaga u W	210 W
Izlazna frekvencija	47...63 Hz sinhronizacija na napajanje 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
Tip UPS uređaja	Standby
Maksimalna podesiva snaga u VA	350 VA
Vreme transfera	6 ms tipično : 10 ms maksimalno

## Usklađenost

Sertifikacija proizvoda	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]GOST[RETURN]VDE
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politika zaštite opreme	Životni vek: 100000 evra Životni vek: 50000 GBP

## Okolina

Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Relativna vlažnost	0...95 %
Nadmorska visina za rad	0...10000 ft
Temperatura okoline za skladištenje	-15...45 °C
Relativna vlažnost za skladištenje	0...95 %
Nadmorska visina skladištenja	0,0000000000...15240,0000000000 m
Toplotna disipacija	19 Btu/h

## Komunikacija i upravljanje

Slobodni slotovi	0
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

## Prenaponska zaštita i filtriranje

Stopa energije prenapona	310 J
Potiskivanje buke	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,000 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	41,500 cm
Package 1 Weight	6,435 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	142,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	492,450 kg
SCC14	10731304016349

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Optimizovana energetska efikasnost	Energetski efikasan proizvod
Take-back	Take-back program available

## Ugovorna garancija

Garancija	2 years repair or replace
-----------	---------------------------