

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

BVS800I-GR

Schneider Electric EASY UPS BVS 800VA, Schuko utičnica



Pregled

Vreme isporuke	Usually in Stock
----------------	------------------

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Uređaji za besprekidno napajanje (UPS)
Tip baterije	Olovna baterija
Topologija	Line interactive
Količina po setu	Set od 1
Reset	Automatski reset
Grupa proizvoda	Easy UPS 1Ph BVS Series

Dopunske informacije

Tip instalacije	U zatvorenom
Surge Energy	156 J
Tip signala	Stepenasta aproksimacija sinusnog oblika
Tip zaštitnog uređaja	Surge protection device (SPD) Minijaturni prekidač (MCB)
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Naponski ulaz	230 V AC
Napon izlaza	230 V AC
Ip stepen zaštite	IP20
Vreme transfera	6 ms tipično : 10 ms maksimalno
Mrežna frekvencija	45...65 Hz
Opseg snage	800 VA 450 W
Električna veza	Ulaz: 1 inlet šuko CEE 7/P Izlaz: 4 utičnica šuko CEE 7
Lokalna signalizacija	Alarm, distinctive za nizak nivo baterije Alarm, stalni ili isprekidani ton za preopterećenje LED za status baterije
Broj baterija	1
Vreme punjenja	8 sati
Napon baterije	12 V
Kapacitet baterije	7,0 Ah
Životni vek baterije	5 godina
Masa proizvoda	5,3 kg

Visina	92,5 mm
Širina	160,5 mm
Dubina	305 mm

Okruženje

Relativna vlažnost	0...90 %, bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	0...6561 ft
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Standardi	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Sertifikacija proizvoda	CE

Fizički

Nosači za montažu	Zid Pod
-------------------	------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	37,000 cm
Package 1 Weight	5,637 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	23,480 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	100,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	293,760 kg
SCC14	10731304338526

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija

2 years
