

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

CCT1A010

Odace/Unica Wireless - daljinski upravljač za
privezak - 4 kanala - tamnosivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica Wireless Odace
Kompatibilnost grupe proizvoda	Unica Wireless Odace Wireless Free RF IHC Alvais RF
Tip proizvoda ili komponente	Zaključavanje modula motornog pogona
Frekvencija prenosa	868,3 MHz
Zaštitna oprema	Litijumska baterija
Nijansa boje	Tamnosiva

Dopunske informacije

Udaljenost u radu	10...50 m u zatvorenom <= 300 m na otvorenom
Broj kanala	4
Broj baterija	1 CR2032 litijumska baterija 3 V - autonomija: 5...7 godina
Standardi	EN 61001-6-3 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 99/5/EEC ETSI EN 300 220-1 ETSI EN 300 220-2 2004/108/EC
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...50 °C
Relativna vlažnost	20...95 %
Visina	57 mm
Širina	44 mm
Dubina	12 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	UV otpornost Ulje Izbeljivač Tečni sapun Aceton Benzin Tečnost za čišćenje prozora Alkohol

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	96 g
Pakovanje 1 visina	6,3 cm
Pakovanje 1 širina	9,7 cm

Pakovanje 1 dužina	10,7 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	34
Pakovanje 2 težina	3,751 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------