

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# EPH0300323

Asfora - serijski prekidač - 10AX vijčani  
priključci, krem



### Osnovne informacije

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Serijski broj                | Asfora   |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač   |
| Prezentacija uređaja         | Kompletan proizvod                                     |
| Broj prekidača               | 2  |
| Funkcija prekidača           | Jednopolni izborni                                     |
| Tip opterećenja              | Opterećenje za štedljive svjetiljke sa balastom: 100 W |
| Nijansa boje                 | Krem   |
| Tip pakovanja                | Pakovanje u kesicama                                   |

### Dopunske informacije

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Montaža uređaja            | Ugradno                                      |
| Opseg snage                | 2300 W                                       |
| Nazivna struja             | 10 AX pri 250 V AC                           |
| Broj kablova               | 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Krutost kabla              | Fleksibilni<br>Krući<br>Jednožični višezični |
| Dužina ogoljenog dela žice | 13,0 mm                                      |
| Materijal                  | ABS (akrilonitril-butadien-stiren)           |
| Završna obrada             | Sjajno                                       |
| Provodni materijal         | Bakar  |
| Način fiksiranja           | Zavrtnji ili kukice 51...70 mm               |
| Povezivanje - priključci   | Vijčani priključci                           |
| Širina                     | 83 mm  |
| Visina                     | 83 mm  |
| Dubina                     | 43,0 mm                                      |
| Projektovana dubina        | 15 mm  |
| Masa proizvoda             | 0,0771 kg                                    |

### Okruženje

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Standardi                          | IEC 60669-1 |
| Sertifikacija proizvoda            | VDE         |
| Oznake kvaliteta                   | CE          |
| Ip stepen zaštite                  | IP20        |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...40 °C  |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,000 cm  |
| Package 1 Width              | 8,000 cm  |
| Package 1 Length             | 8,000 cm  |
| Package 1 Weight             | 77,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9,500 cm  |
| Package 2 Width              | 18,500 cm |
| Package 2 Length             | 27,500 cm |
| Package 2 Weight             | 844,000 g |
| Unit Type of Package 3       | S04       |
| Number of Units in Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 40,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 10,660 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|