

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# EPH3300221

## Asfora - TV/R prolazna - 4dB bela



### Osnovne informacije

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Grupa proizvoda               | Asfora                        |
| Tip proizvoda ili komponente  | TV/R utičnica                 |
| Prezentacija uređaja          | Kompletan proizvod            |
| Tip tv utičnice               | Prolazna utičnica             |
| Dodatne informacije za uređaj | Za paralelne razvodne sisteme |
| Tip pakovanja                 | Pakovanje u kesicama          |

### Dopunske informacije

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaža uređaja          | Ugradno                                                                                                      |
| Način fiksiranja         | Kukicama 51...80 mm                                                                                          |
| Broj utičnica            | 2                                                                                                            |
| Tv priključak            | Muški IEC 9.52 mm                                                                                            |
| Radio priključak         | Ženski IEC 9.52 mm                                                                                           |
| Slabljenje               | 4 dB                                                                                                         |
| Nijansa boje             | Bela                                                                                                         |
| Završna obrada           | Sjajno                                                                                                       |
| Materijal                | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram |
| Dc struja                | Ne                                                                                                           |
| Broj po liniji           | 4                                                                                                            |
| Povezivanje - priključci | Priključci bez zavrtnjeva                                                                                    |
| Provodni materijal       | Bakar                                                                                                        |
| Visina                   | 83 mm                                                                                                        |
| Širina                   | 83 mm                                                                                                        |
| Dubina                   | 38 mm                                                                                                        |
| Projektovana dubina      | 10 mm                                                                                                        |
| Masa proizvoda           | 0,117 kg                                                                                                     |
| Ip stepen zaštite        | IP20                                                                                                         |

### Okruženje

|                  |    |
|------------------|----|
| Oznake kvaliteta | CE |
|------------------|----|

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,000 cm |
| Package 1 Width              | 8,000 cm |
| Package 1 Length             | 8,000 cm |
| Package 1 Weight             | 98,300 g |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9,500 cm  |
| Package 2 Width              | 18,500 cm |
| Package 2 Length             | 27,500 cm |
| Package 2 Weight             | 1,067 kg  |
| Unit Type of Package 3       | S03       |
| Number of Units in Package 3 | 60        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 6,746 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|