

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH3300223

Asfora - TV/R prolazna - 4dB krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	TV/R utičnica
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip tv utičnice	Prolazna utičnica
Dodatne informacije za uređaj	Za paralelne razvodne sisteme
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Način fiksiranja	Kukicama 51...80 mm
Broj utičnica	2
Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak	Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje	4 dB
Nijansa boje	Krem
Završna obrada	Sjajno
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dc struja	Ne
Broj po liniji	4
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal	Bakar
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	38 mm
Projektovana dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,117 kg
Ip stepen zaštite	IP20

Okruženje

Oznake kvaliteta	CE
------------------	----

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type of Package 2	CAR

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,1 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	1,339 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	8,409 kg

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------