

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH3300323

Asfora - TV/R prolazna - 8dB krem



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Grupa proizvoda | Asfora |
| Tip proizvoda ili komponente | TV/R utičnica |
| Prezentacija uređaja | Kompletan proizvod |
| Tip tv utičnice | Prolazna utičnica |
| Dodatne informacije za uređaj | Za paralelne razvodne sisteme |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |

Dopunske informacije

| | |
|--------------------------|--|
| Montaža uređaja | Ugradno |
| Način fiksiranja | Kukicama 51...80 mm |
| Broj utičnica | 2 |
| Tv priključak | Muški IEC 9.52 mm |
| Radio priključak | Ženski IEC 9.52 mm |
| Slabljenje | 8 dB |
| Nijansa boje | Krem |
| Završna obrada | Sjajno |
| Materijal | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram |
| Dc struja | Ne |
| Broj po liniji | 4 |
| Povezivanje - priključci | Priključci bez zavrtnjeva |
| Provodni materijal | Bakar |
| Visina | 83 mm |
| Širina | 83 mm |
| Dubina | 38 mm |
| Projektovana dubina | 10 mm |
| Masa proizvoda | 0,117 kg |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

Okruženje

| | |
|------------------|----|
| Oznake kvaliteta | CE |
|------------------|----|

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 11,0 cm |
| Package 1 Width | 16,0 cm |
| Package 1 Length | 5,0 cm |
| Package 1 Weight | 120,0 g |
| Unit Type of Package 2 | CAR |

| | |
|------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,1 cm |
| Package 2 Width | 18,5 cm |
| Package 2 Length | 27,5 cm |
| Package 2 Weight | 1,339 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 30,0 cm |
| Package 3 Width | 30,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 8,409 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|