



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH3300369

Asfora - V/R prolazna utičnica (8dB), bez rama,
bronzana

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	TV/R utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip tv utičnice	Prolazna utičnica
Dodatne informacije za uređaj	Za paralelne razvodne sisteme
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Način fiksiranja	Kukicama51...80 mm
Broj utičnica	2
Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak	Ženski IEC 9.52 mm
Slabljenje	8 dB
Nijansa boje	Bronzana
Završna obrada	Ofarban
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Dc struja	Ne
Broj po liniji	4
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal	Bakar
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	39 mm
Projektovana dubina	10 mm
Masa proizvoda	0,105 kg
Ip stepen zaštite	IP20

Okruženje

Oznake kvaliteta	CE
------------------	----

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Unit Type of Package 2	CAR

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,1 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	1,339 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,409 kg

Održivost ponude

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće