


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# EPH4200162

## Asfora - dupla telefonska utičnica RJ11 4 kontakta, bez rama, čelik



### Osnovne informacije

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Asfora                       |
| Tip proizvoda ili komponente | Telefonska utičnica          |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam sa montažnim ramom |
| Tip telefonske utičnice      | RJ11 (4 kontakta)            |
| Nijansa boje                 | Boja čelika                  |
| Tip pakovanja                | Pakovanje u kesicama         |

### Dopunske informacije

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Montaža uređaja          | Ugradno                                               |
| Način fiksiranja         | Kukicama 51...80 mm                                   |
| Završna obrada           | Ofarban                                               |
| Materijal                | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica |
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključci                                    |
| Krutost kabla            | Kruti<br>Fleksibilni                                  |
| Provodni materijal       | Bakar                                                 |
| Visina                   | 71 mm                                                 |
| Širina                   | 71 mm                                                 |
| Dubina                   | 38 mm                                                 |
| Projektovana dubina      | 9 mm                                                  |
| Ip stepen zaštite        | IP20                                                  |
| Masa proizvoda           | 0,054 kg                                              |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 16,0 cm |
| Package 1 Width              | 11,0 cm |
| Package 1 Length             | 5,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 57,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | CAR     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 9,1 cm  |
| Package 2 Width              | 18,5 cm |
| Package 2 Length             | 27,5 cm |
| Package 2 Weight             | 829 g   |
| Unit Type of Package 3       | S04     |
| Number of Units in Package 3 | 120     |
| Package 3 Height             | 30 cm   |
| Package 3 Width              | 40 cm   |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 3 Length | 60 cm     |
| Package 3 Weight | 10,699 kg |

## Održivost ponude

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACh            | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACh bez SVHC          | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva       | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                                                                                                              |
| RoHS regulativa za Kinu | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| WEEE                    | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |