



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

EPH6400169

Asfora - obrtni dimer/600RL/naizmenični, bez
rama, bronza

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica: 40...600 W 230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje	Bronzana
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Rezistivno opterećenje Induktivno opterećenje
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač	6,3 A
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Završna obrada	Ofarban
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Kruti Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama53...78 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50 mm
Projektovana dubina	21 mm
Masa proizvoda	0,099 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UKR[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]VDE[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
Oznake kvaliteta	NF CE
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	146,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,740 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	71,840 kg

Održivost ponude

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6
Uredba REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće