

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH6600123

Asfora - obrtni dimer - RC, 20-315VA krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica: 20...315 W 230 V AC inkandescentna sijalica: 20...315 W Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom: 20...315 W
Nijansa boje	Krem
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmjenični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Kapacitivno opterećenje Rezistivno opterećenje
Tip zaštite	Kratki spoj i zaštita od preopterećenja sa automatskim resetom
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Završna obrada	Sjajno
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Fleksibilni Krti
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama53...78 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	49 mm
Projektovana dubina	20 mm
Masa proizvoda	0,111 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	FIMKO[RETURN]TSE[RETURN]SEMKO[RETURN]GOST[RETURN]NEMKO[RETURN]IR
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	154,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,875 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------