

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ETK16320

Ultra - podesivi unutrašnji ugao - 16 x 16 mm -
ABS - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Unutrašnji ugao
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	Set od 60
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Dopunske informacije

Dimenzije parapetnog razvoda	16 x 16 mm
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podešavanje montaže	Podešavanje
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Materijal	ABS termoplastični orman
Visina	16 mm
Širina	35 mm
Dubina	32 mm

Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	1,6 cm
Package 1 Length	3,5 cm
Package 1 Weight	3 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	13 cm
Package 2 Width	14 cm
Package 2 Length	17 cm
Package 2 Weight	257 g
Unit Type of Package 3	S04

Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	4,51 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------