


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ETK16340

Ultra - pregib 90° - 16 x 16 mm - ABS - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	90° krivina
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	Set od 60
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Dopunske informacije

Dimenzije parapetnog razvoda	16 x 16 mm
Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Materijal	ABS termoplastični orman
Visina	15 mm
Širina	31 mm
Dubina	31 mm

Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	5,100 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	13,500 cm
Package 2 Weight	227,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm

Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,714 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------