

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# ETK30315

Ultra - minijaturna distributivna kanalica - 30 x  
15 mm - PVC - bela - 2 m



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturna kanalica
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	78 m
Nijansa boje	Bela

### Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podela odeljaka	1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda	30 x 15 mm
Način fiksiranja	Na izbušenim otvorima 230 mm Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtanjem
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	30 mm
Širina	15 mm

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Sertifikacija proizvoda	niskonaponska direktiva 2006/95/EC
Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	3,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	369,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	78
Package 2 Height	11,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	14,394 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------