

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# ETK40325

Ultra - minijaturna distributivna kanalica - 40 x 25 mm - PVC - bela - 2 m



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturna kanalica
Primena uređaja	Kablovski razvod
Količina po setu	Set od 30
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

### Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podela odeljaka	1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda	40 x 25 mm
Način fiksiranja	Na izbušenim otvorima 230 mm Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtanjem
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	40 mm
Širina	25 mm

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	552,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	14,0 cm
Package 2 Width	27,5 cm
Package 2 Length	204,0 cm
Package 2 Weight	16,84 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja