

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ETK41925

Ultra - minij. distributivna kanalica-40 x 25 mm-
samolepljiva - PVC - bela - 2 m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturna kanalica
Primena uređaja	Kablovski razvod
Nijansa boje	Bela (RAL 9010)
Količina po setu	Set od 30
Segment tržišta	Stambene zgrade
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podela odeljaka	1 odeljak
Dimenzije parapetnog razvoda	40 x 25 mm
Način fiksiranja	Na izbušenim otvorima 230 mm Naponski kabl: pričvršćivanje zavrtanjem Niskonaponski kabl: lepljivom trakom
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	40 mm
Širina	25 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...60 °C
Sertifikacija proizvoda	niskonaponska direktiva 2006/95/EC
Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,6 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	200 cm
Package 1 Weight	550 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	13,5 cm
Package 2 Width	28 cm
Package 2 Length	204 cm
Package 2 Weight	17,4 kg

Unit Type of Package 3	P2M
Number of Units in Package 3	1200
Package 3 Height	85 cm
Package 3 Width	200 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	366,25 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------