

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# ETK50012

Ultra - podna kanalica - 50 x 12 mm - PVC - 2 m



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Ultra
Tip proizvoda ili komponente	Podna kanalica
Nijansa boje	Siva (RAL 7023)
Količina po setu	60 m

### Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Podela odeljaka	3 odeljka
Dimenzije parapetnog razvoda	50 x 12 mm
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	12 mm
Širina	50 mm

### Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Temperatura okoline za rad uređaja	-15...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	200,0 cm
Package 1 Weight	954,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	13,0 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	200,0 cm
Package 2 Weight	28,644 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------