

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EVD1S24THB

Brze stanice za punjenje, EVlink, DC brza stanica, 24 kW, SAE CCS / CHAdeMO konektori, zidna ugradnja



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EVlink
Tip proizvoda ili komponente	Brza stanica za punjenje
Sistem kontrole pristupa	Kartica za RFID identifikaciju u skladu sa ISO/IEC 14443 A i B

Dopunske informacije

Primena uređaja	Punjač električnih vozila
Tip instalacije	U zatvorenom/na otvorenom
Lokacija montaže	Zidna ugradnja Postolje
Opis polova	3P + N
Ulazni napon	380...480 V AC pri 50...60 Hz, trofazne
Struja ulaza	38...45 A
Nazivna izlazna snaga	CHAdeMO: 24 kW pri 1,5...65 A, 150...500 V, DC SAE CCS Combo 2: 24 kW pri 1,5...65 A, 200...530 V, DC
Tip izlaza	1 kabl za punjenje od 3,25 m i neizvlačivo 1 kabl za punjenje od 3,25 m i neizvlačivo
Broj izlaza	2
Tip priključka	SAE CCS Combo 2 CHAdeMO
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja na izlazu Zaštita od preopterećenja Zaštita od zemljospoja Zaštita od povećanja temperature
Tip displeja	LCD ekran osetljiv na dodir
Tip upravljačkog tastera	Start Stop Nužno isključenje
Elektromagnetna kompatibilnost	Otpornost za industrijske sredine: Standard emisije za industrijske sredine:
Materijal	Orman: metalno, bela
Boja	Prednja strana: svetlo belo (RAL 9003) Telo: tamnosiva (RAL 7021)
Visina	1225 mm
Širina	507 mm
Dubina	250 mm
Masa proizvoda	85 kg
Sertifikacija proizvoda	EAC
Ciljana zemlja	Sve
Servisi	Komercijalni servisni plan

Ethernet servis	Internet pretraživač
Protokol komunikacionog porta	OCPP 1.6 WLAN Ethernet TCP/IP
Tip komunikacije	3G/4G WLAN TCP/IP

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK10
Efikasnost	95 %
Power factor	0,99
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...60 °C
Nadmorska visina za rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Relativna vlažnost	10...95 %
Standardi	EN 61851:ed. 3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	128,0 kg
Pakovanje 1 visina	58 cm
Pakovanje 1 širina	67 cm
Pakovanje 1 dužina	150 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu